
Case Style BCA

Outline Dimensions

BCA3871



* OVERALL CONNECTOR DIMENSION
[CONNECTOR SHAPE MAY VARY]

Case Style #	A		B	C1	C2	D	E1	E2	F		G	H	T		WT.
	FEET	METERS							L235U-XXNM+	L235-XXNM+			FEET	METERS	GRAMS
BCA3871-.5	0.50	0.15	.88 [22.35]	.748 [19.00]	– –	.88 [22.35]	.748 [19.00]	– –	.191±.002 [4.85±.05]	.236 NOM [6.00 NOM]	– –	– –	.008	.003	99.00
BCA3871-1	1.00	0.30											.010	.003	114.00
BCA3871-2	2.00	0.61											.013	.004	144.00
BCA3871-3	3.00	0.91											.025	.008	174.00

Unless Otherwise Specified dimensions are in inches [mm],
Tolerances: 2 Pl.±0.03; 3 Pl. ±0.015 inches

Notes:
1. High Performance Low-Loss Coaxial Cable.
2. "A" Represents Length of Cable.

Mini-Circuits®
ISO 9001 ISO 14001 CERTIFIED
ALL NEW minicircuits.com
P.O. Box 350166, Brooklyn, New York 11235-0003 (718) 934-4500 Fax (718) 332-4661 For detailed performance specs & shopping online see Mini-Circuits web site
The Design Engineers Search Engine Provides ACTUAL Data Instantly From MINI-CIRCUITS At: www.minicircuits.com
RF/IF MICROWAVE COMPONENTS