

Case Style GM

Outline Dimensions

GM3751



WHEN "A" [LENGTH] < 2FT



WHEN "A" [LENGTH] > 2FT

CASE#	A		B	C1	C2	D	E1	E2	F	T		WEIGHT (GRAMS)
	FEET	METERS								FEET	METERS	
GM3751-2	2.00	0.61								+.04/-0	+.01/-0	84.5
GM3751-3	3.00	0.91								+.06/-0	+.02/-0	99.5
GM3751-6.56	6.56	2.00								+.13/-0	+.04/-0	154.0
GM3751-10	10.00	3.05								+.20/-0	+.06/-0	206.5
			.36 (9.14)	.315 (8.00)	– –	.88 (22.35)	.748 (19.00)	– –	.205 (5.20)			

Unless Otherwise Specified dimensions are in inches (mm)
Tolerances: 2 Pl. ±0.03; 3 Pl. ±0.015 inches

Notes:
1. "A" Represents Length of Cable.
2. * OVERALL CONNECTOR DIMENSION
   [CONNECTOR SHAPE MAY VARY]

Mini-Circuits®
ISO 9001 ISO 14001 CERTIFIED
ALL NEW minicircuits.com
P.O. Box 350166, Brooklyn, New York 11235-0003 (718) 934-4500 Fax (718) 332-4661 For detailed performance specs & shopping online see Mini-Circuits web site
The Design Engineers Search Engine Provides ACTUAL Data Instantly From MINI-CIRCUITS At: www.minicircuits.com
RF/IF MICROWAVE COMPONENTS

This document and its contents are the property of Mini-Circuits