Handflex Cable, MCX RA to MCX RA, 6"

086-6MCR+

Typical Performance Data

FREQ.	INSERTION LOSS	Right Angle MCX VSWR	Right Angle MCX VSWR
(GHz)	(dB)	(:1)	(:1)
0.01	-0.06	1.01	1.00
0.10	-0.10	1.03	1.02
0.20	-0.12	1.03	1.03
0.40	-0.15	1.02	1.02
0.60	-0.18	1.05	1.05
0.80	-0.19	1.06	1.05
1.00	-0.21	1.03	1.03
1.20	-0.22	1.07	1.08
1.40	-0.23	1.08	1.07
1.60	-0.24	1.04	1.04
1.80	-0.26	1.09	1.10
2.00	-0.26	1.10	1.09
2.20	-0.26	1.05	1.05
2.40	-0.28	1.10	1.11
2.60	-0.29	1.12	1.12
2.80	-0.28	1.07	1.06
3.00	-0.29	1.09	1.10
3.20	-0.31	1.12	1.13
3.40	-0.30	1.10	1.09
3.60	-0.31	1.07	1.07
3.80	-0.32	1.09	1.09
4.00	-0.33	1.12	1.12
4.20	-0.32	1.09	1.09
4.40	-0.33	1.06	1.07
4.60	-0.35	1.14	1.15
4.80	-0.35	1.13	1.13
5.00	-0.34	1.05	1.06
5.20	-0.36	1.14	1.15
5.40	-0.38	1.19	1.19
5.60	-0.35	1.08	1.09
5.80	-0.38	1.15	1.16
6.00	-0.40	1.23	1.23