Low loss DIN Male to DIN Male

L235-0.5FTDINM+

Typical Performance Data

FREQ.	INSERTION LOSS	MALE VSWR	MALE VSWR
(GHz)	(dB)	(:1)	(:1)
0.01	0.00	1.00	1.00
0.10	0.01	1.01	1.01
0.20	0.02	1.02	1.02
0.40	0.03	1.04	1.04
0.60	0.05	1.05	1.05
0.80	0.06	1.05	1.05
1.00	0.07	1.02	1.02
1.20	0.07	1.01	1.02
1.40	0.08	1.04	1.05
1.60	0.10	1.06	1.07
1.80	0.11	1.07	1.07
2.00	0.11	1.06	1.05
2.20	0.12	1.03	1.02
2.40	0.14	1.02	1.03
2.60	0.16	1.04	1.05
2.80	0.19	1.06	1.04
3.00	0.22	1.05	1.02
3.20	0.24	1.03	1.05
3.40	0.25	1.03	1.06
3.60	0.22	1.06	1.05
3.80	0.18	1.08	1.05
4.00	0.16	1.07	1.05
4.20	0.14	1.03	1.03
4.40	0.14	1.03	1.03
4.60	0.14	1.09	1.09
4.80	0.16	1.14	1.14
5.00	0.16	1.16	1.15
5.20	0.16	1.13	1.13
5.40	0.15	1.07	1.07
5.60	0.15	1.03	1.02
5.80	0.16	1.12	1.11
6.00	0.18	1.20	1.20
6.20	0.18	1.22	1.22
6.40	0.16	1.17	1.18
6.60	0.14	1.08	1.08
6.80	0.13	1.03	1.03
7.00	0.14	1.12	1.12