Low loss DIN to DIN Male

L235-1FTDINM+

Typical Performance Data

FREQ.	INSERTION LOSS	MALE VSWR	MALE VSWR
(GHz)	(dB)	(:1)	(:1)
0.01	0.01	1.00	1.00
0.10	0.02	1.03	1.03
0.20	0.03	1.04	1.04
0.40	0.06	1.01	1.02
0.60	0.07	1.05	1.05
0.80	0.09	1.04	1.04
1.00	0.10	1.04	1.03
1.20	0.11	1.07	1.07
1.40	0.11	1.02	1.01
1.60	0.13	1.06	1.06
1.80	0.13	1.04	1.04
2.00	0.13	1.04	1.04
2.20	0.14	1.05	1.05
2.40	0.14	1.02	1.01
2.60	0.15	1.03	1.04
2.80	0.16	1.02	1.02
3.00	0.16	1.04	1.03
3.20	0.16	1.02	1.02
3.40	0.17	1.06	1.06
3.60	0.17	1.01	1.01
3.80	0.18	1.09	1.09
4.00	0.18	1.06	1.07
4.20	0.19	1.07	1.08
4.40	0.20	1.12	1.11
4.60	0.19	1.04	1.04
4.80	0.22	1.16	1.17
5.00	0.20	1.06	1.06
5.20	0.22	1.15	1.14
5.40	0.22	1.14	1.14
5.60	0.21	1.07	1.08
5.80	0.25	1.21	1.21
6.00	0.21	1.04	1.05
6.20	0.25	1.20	1.21
6.40	0.23	1.13	1.13
6.60	0.23	1.16	1.15
6.80	0.25	1.20	1.20
7.00	0.22	1.05	1.05