Low loss N Type Male to N Type Male — L235-1FTNM+

Typical Performance Data

FREQ.	INSERTION LOSS	N - MALE VSWR	N - MALE VSWR
(GHz)	(dB)	(:1)	(:1)
0.1	-0.03	1.03	1.03
0.50	-0.07	1.03	1.03
1.00	-0.11	1.06	1.06
1.50	-0.13	1.08	1.07
2.00	-0.16	1.11	1.11
2.50	-0.18	1.13	1.13
3.00	-0.19	1.12	1.12
3.50	-0.19	1.08	1.07
4.00	-0.20	1.03	1.03
4.50	-0.21	1.02	1.03
5.00	-0.23	1.06	1.06
5.50	-0.24	1.08	1.08
6.00	-0.24	1.07	1.06
6.50	-0.25	1.03	1.03
7.00	-0.25	1.01	1.02
7.50	-0.26	1.03	1.04
8.00	-0.27	1.03	1.03
8.50	-0.27	1.02	1.01
9.00	-0.28	1.01	1.02
9.50	-0.29	1.04	1.04
10.00	-0.30	1.04	1.03
10.50	-0.31	1.03	1.01
11.00	-0.32	1.04	1.06
11.50	-0.33	1.10	1.13
12.00	-0.35	1.15	1.16
12.50	-0.36	1.17	1.16
13.00	-0.33	1.13	1.10
13.50	-0.34	1.04	1.02
14.00	-0.38	1.05	1.07
14.50	-0.40	1.12	1.13
15.00	-0.40	1.13	1.14
15.50	-0.38	1.10	1.09
16.00	-0.39	1.05	1.04
16.50	-0.42	1.02	1.04
17.00	-0.44	1.03	1.03
17.50	-0.46	1.02	1.02
18.00	-0.47	1.03	1.03