Handflex Cable, SMA RA to MCX RA, 24" 086-24SMRMCR+

Typical Performance Data

FREQ.	INSERTION LOSS	Right Angle SMA VSWR	Right Angle MCX VSWR
(GHz)	(dB)	(:1)	(:1)
0.10	-0.16	1.02	1.03
0.20	-0.22	1.01	1.02
0.40	-0.32	1.02	1.02
0.60	-0.41	1.03	1.03
0.80	-0.48	1.02	1.03
1.00	-0.54	1.01	1.04
1.20	-0.59	1.01	1.05
1.40	-0.64	1.03	1.05
1.60	-0.68	1.04	1.05
1.80	-0.73	1.04	1.05
2.00	-0.77	1.04	1.06
2.20	-0.82	1.04	1.08
2.40	-0.86	1.05	1.09
2.60	-0.90	1.06	1.09
2.80	-0.93	1.08	1.10
3.00	-0.95	1.09	1.12
3.20	-0.98	1.10	1.14
3.40	-1.02	1.10	1.14
3.60	-1.06	1.10	1.14
3.80	-1.09	1.11	1.15
4.00	-1.11	1.12	1.15
4.20	-1.13	1.13	1.16
4.40	-1.16	1.13	1.18
4.60	-1.19	1.13	1.18
4.80	-1.23	1.13	1.18
5.00	-1.26	1.14	1.18
5.20	-1.29	1.15	1.18
5.40	-1.31	1.15	1.19
5.60	-1.34	1.14	1.19
5.80	-1.35	1.14	1.20
6.00	-1.37	1.13	1.19