Handflex Cable, MCX RA to N Female Bulkhead, 36" 086-36MCRNB+

Typical Performance Data

FREQ.	INSERTION LOSS	Right Angle MCX VSWR	N Female Bulkhead VSWR
(GHz)	(dB)	(:1)	(:1)
0.10	-0.21	1.03	1.02
0.20	-0.31	1.04	1.03
0.40	-0.47	1.06	1.04
0.60	-0.57	1.05	1.03
0.80	-0.67	1.05	1.04
1.00	-0.75	1.05	1.05
1.20	-0.83	1.03	1.05
1.40	-0.89	1.05	1.05
1.60	-0.95	1.05	1.05
1.80	-0.99	1.05	1.05
2.00	-1.07	1.07	1.07
2.20	-1.12	1.07	1.07
2.40	-1.16	1.06	1.07
2.60	-1.25	1.11	1.08
2.80	-1.29	1.09	1.09
3.00	-1.33	1.13	1.10
3.20	-1.44	1.12	1.11
3.40	-1.45	1.13	1.12
3.60	-1.50	1.12	1.13
3.80	-1.56	1.13	1.13
4.00	-1.54	1.13	1.14
4.20	-1.57	1.12	1.15
4.40	-1.59	1.14	1.16
4.60	-1.66	1.11	1.18
4.80	-1.69	1.16	1.19
5.00	-1.73	1.17	1.19
5.20	-1.75	1.18	1.20
5.40	-1.86	1.23	1.21
5.60	-1.83	1.18	1.21
5.80	-1.89	1.22	1.22
6.00	-1.92	1.15	1.23