Handflex Cable, MCX RA to N Female Bulkhead, 48" 086-48MCRNB+

Typical Performance Data

FREQ.	INSERTION LOSS	Right Angle MCX VSWR	N Female Bulkhead VSWR
(GHz)	(dB)	(:1)	(:1)
0.10	-0.28	1.04	1.04
0.20	-0.41	1.04	1.04
0.40	-0.60	1.07	1.03
0.60	-0.74	1.05	1.03
0.80	-0.87	1.05	1.04
1.00	-0.98	1.05	1.05
1.20	-1.08	1.04	1.06
1.40	-1.16	1.04	1.06
1.60	-1.24	1.05	1.06
1.80	-1.30	1.06	1.07
2.00	-1.39	1.05	1.06
2.20	-1.47	1.08	1.09
2.40	-1.53	1.07	1.10
2.60	-1.62	1.11	1.11
2.80	-1.69	1.10	1.11
3.00	-1.79	1.11	1.12
3.20	-1.87	1.12	1.14
3.40	-1.93	1.12	1.15
3.60	-1.98	1.12	1.16
3.80	-2.03	1.13	1.16
4.00	-2.06	1.13	1.16
4.20	-2.08	1.12	1.17
4.40	-2.09	1.12	1.18
4.60	-2.16	1.12	1.20
4.80	-2.20	1.13	1.21
5.00	-2.25	1.12	1.20
5.20	-2.32	1.18	1.19
5.40	-2.38	1.18	1.20
5.60	-2.43	1.17	1.20
5.80	-2.50	1.20	1.21
6.00	-2.53	1.21	1.22