Handflex Cable, MCX RA to N Female Bulkhead, 60" 086-60MCRNB+

Typical Performance Data

FREQ.	INSERTION LOSS	Right Angle MCX VSWR	N Female Bulkhead VSWR
(GHz)	(dB)	(:1)	(:1)
0.10	-0.31	1.05	1.04
0.20	-0.45	1.02	1.02
0.40	-0.66	1.03	1.04
0.60	-0.81	1.04	1.05
0.80	-0.94	1.04	1.06
1.00	-1.06	1.04	1.05
1.20	-1.15	1.03	1.05
1.40	-1.20	1.02	1.04
1.60	-1.31	1.04	1.06
1.80	-1.44	1.05	1.07
2.00	-1.54	1.06	1.08
2.20	-1.63	1.06	1.08
2.40	-1.71	1.05	1.08
2.60	-1.80	1.06	1.09
2.80	-1.88	1.05	1.11
3.00	-1.95	1.04	1.11
3.20	-2.02	1.06	1.12
3.40	-2.09	1.08	1.13
3.60	-2.17	1.10	1.14
3.80	-2.24	1.12	1.15
4.00	-2.30	1.12	1.16
4.20	-2.36	1.10	1.16
4.40	-2.42	1.05	1.14
4.60	-2.48	1.04	1.14
4.80	-2.54	1.06	1.15
5.00	-2.60	1.11	1.17
5.20	-2.67	1.15	1.20
5.40	-2.73	1.16	1.21
5.60	-2.78	1.15	1.19
5.80	-2.82	1.10	1.17
6.00	-2.87	1.06	1.14