Handflex Cable, SMA RA to MCX RA, 6" 086-6SMRMCR+

Typical Performance Data

FREQ.	INSERTION LOSS	Right Angle SMA VSWR	Right Angle MCX VSWR
(GHz)	(dB)	(:1)	(:1)
0.10	-0.07	1.01	1.02
0.20	-0.09	1.01	1.02
0.40	-0.13	1.02	1.02
0.60	-0.18	1.02	1.02
0.80	-0.21	1.02	1.04
1.00	-0.23	1.02	1.04
1.20	-0.26	1.03	1.04
1.40	-0.28	1.04	1.06
1.60	-0.29	1.05	1.04
1.80	-0.30	1.04	1.04
2.00	-0.33	1.06	1.10
2.20	-0.35	1.06	1.07
2.40	-0.35	1.04	1.05
2.60	-0.38	1.09	1.10
2.80	-0.39	1.09	1.08
3.00	-0.39	1.05	1.05
3.20	-0.40	1.08	1.11
3.40	-0.41	1.09	1.11
3.60	-0.41	1.05	1.06
3.80	-0.43	1.07	1.09
4.00	-0.45	1.11	1.10
4.20	-0.44	1.06	1.06
4.40	-0.45	1.07	1.08
4.60	-0.46	1.09	1.12
4.80	-0.46	1.06	1.07
5.00	-0.48	1.07	1.08
5.20	-0.51	1.11	1.11
5.40	-0.51	1.09	1.08
5.60	-0.51	1.07	1.08
5.80	-0.52	1.10	1.12
6.00	-0.52	1.10	1.12