

Typical Performance Data

FREQ. (MHz)	INSERTION LOSS (dB)	COUPLING (dB)	DIRECTIVITY (dB)	RETURN LOSS (dB)		
				IN	OUT	CPL
2400	1.20	6.70	18.45	24.38	22.52	13.91
2402	1.20	6.69	18.46	24.40	22.50	13.92
2405	1.20	6.68	18.48	24.46	22.52	13.93
2408	1.21	6.67	18.50	24.44	22.52	13.95
2411	1.21	6.67	18.53	24.46	22.52	13.97
2414	1.21	6.66	18.52	24.52	22.54	13.98
2417	1.21	6.65	18.57	24.54	22.53	14.00
2420	1.22	6.64	18.59	24.59	22.56	14.02
2423	1.22	6.63	18.60	24.62	22.56	14.03
2426	1.22	6.63	18.60	24.64	22.57	14.06
2429	1.22	6.62	18.64	24.65	22.58	14.08
2432	1.23	6.61	18.63	24.70	22.58	14.09
2435	1.23	6.60	18.67	24.72	22.62	14.10
2438	1.23	6.59	18.72	24.74	22.63	14.13
2441	1.23	6.58	18.72	24.82	22.67	14.14
2444	1.24	6.58	18.75	24.81	22.68	14.16
2447	1.24	6.57	18.77	24.84	22.68	14.19
2450	1.24	6.56	18.77	24.85	22.70	14.20
2452	1.24	6.56	18.80	24.88	22.71	14.21
2455	1.25	6.55	18.79	24.90	22.76	14.22
2458	1.25	6.54	18.83	24.90	22.78	14.24
2461	1.25	6.53	18.84	24.93	22.78	14.25
2464	1.25	6.52	18.88	24.97	22.78	14.28
2467	1.26	6.52	18.87	25.02	22.80	14.29
2470	1.26	6.51	18.89	25.03	22.80	14.31
2473	1.26	6.50	18.94	25.07	22.83	14.32
2476	1.26	6.49	18.93	25.09	22.84	14.33
2479	1.26	6.48	18.98	25.14	22.87	14.35
2482	1.27	6.48	18.99	25.13	22.87	14.38
2485	1.27	6.47	18.98	25.21	22.87	14.38
2488	1.27	6.46	19.04	25.18	22.89	14.40
2491	1.27	6.45	19.04	25.22	22.91	14.41
2494	1.28	6.45	19.06	25.22	22.91	14.43
2497	1.28	6.44	19.08	25.25	22.93	14.44
2500	1.28	6.43	19.08	25.26	22.92	14.45