

Typical Performance Data

FREQ.	ATTENUATION	VSWR
(MHz)	(dB)	(:1)
10	9.95	1.12
20	9.96	1.12
50	9.97	1.12
80	9.98	1.12
100	9.99	1.12
120	9.99	1.12
150	10.00	1.12
180	10.01	1.12
210	10.01	1.12
240	10.01	1.12
270	10.02	1.12
300	10.03	1.12
330	10.03	1.12
360	10.04	1.13
390	10.04	1.13
420	10.04	1.13
450	10.05	1.13
480	10.05	1.13
500	10.06	1.13
530	10.06	1.13
560	10.07	1.14
590	10.07	1.14
620	10.07	1.14
650	10.08	1.14
680	10.09	1.14
710	10.09	1.14
750	10.09	1.15
780	10.10	1.15
810	10.10	1.15
840	10.11	1.15
890	10.11	1.15
920	10.11	1.15
950	10.12	1.15
980	10.12	1.15
1000	10.12	1.16
1030	10.13	1.16
1050	10.13	1.16
1080	10.13	1.16
1110	10.14	1.16
1150	10.14	1.16
1180	10.15	1.16
1200	10.15	1.16
1230	10.15	1.16
1250	10.15	1.16
1280	10.16	1.16
1300	10.16	1.16
1350	10.16	1.16
1400	10.17	1.16
1450	10.17	1.16
1500	10.18	1.16
1550	10.18	1.16
1600	10.19	1.15
1650	10.19	1.15
1700	10.20	1.15
1750	10.20	1.15
1800	10.20	1.14
1850	10.21	1.14
1900	10.21	1.14
1950	10.22	1.13
2000	10.22	1.13