Low loss N Type Male to N Type Male

L235-0.5FTNM+

Typical Performance Data

FREQ.	INSERTION LOSS	N - MALE VSWR	N - MALE VSWR
(GHz)	(dB)	(:1)	(:1)
0.1	0.02	1.01	1.01
0.50	0.06	1.07	1.07
1.00	0.07	1.02	1.02
1.50	0.09	1.10	1.10
2.00	0.10	1.06	1.06
2.50	0.12	1.11	1.12
3.00	0.12	1.06	1.07
3.50	0.13	1.09	1.09
4.00	0.15	1.05	1.06
4.50	0.17	1.05	1.07
5.00	0.20	1.07	1.01
5.50	0.23	1.04	1.06
6.00	0.26	1.03	1.04
6.50	0.25	1.08	1.05
7.00	0.21	1.06	1.05
7.50	0.18	1.04	1.05
8.00	0.17	1.05	1.02
8.50	0.17	1.06	1.00
9.00	0.17	1.04	1.02
9.50	0.17	1.06	1.00
10.00	0.20	1.03	1.05
10.50	0.27	1.08	1.03
11.00	0.26	1.09	1.09
11.50	0.22	1.10	1.05
12.00	0.24	1.19	1.16
12.50	0.19	1.05	1.01
13.00	0.23	1.23	1.18
13.50	0.19	1.05	1.02
14.00	0.22	1.24	1.18
14.50	0.19	1.06	1.07
15.00	0.19	1.21	1.11
15.50	0.21	1.08	1.09
16.00	0.19	1.10	1.07
16.50	0.25	1.10	1.08
17.00	0.19	1.08	1.05
17.50	0.22	1.07	1.07
18.00	0.22	1.08	1.08