Low loss N Type Male to N Type Male

L235-3FTNM+

Typical Performance Data

FREQ.	INSERTION LOSS	N - MALE VSWR	N - MALE VSWR
(GHz)	(dB)	(:1)	(:1)
0.1	-0.07	1.03	1.03
0.50	-0.18	1.07	1.07
1.00	-0.26	1.09	1.08
1.50	-0.30	1.05	1.05
2.00	-0.36	1.12	1.12
2.50	-0.39	1.06	1.06
3.00	-0.42	1.07	1.06
3.50	-0.46	1.11	1.10
4.00	-0.49	1.05	1.05
4.50	-0.51	1.04	1.03
5.00	-0.54	1.06	1.05
5.50	-0.57	1.06	1.06
6.00	-0.60	1.04	1.04
6.50	-0.64	1.04	1.03
7.00	-0.67	1.06	1.05
7.50	-0.69	1.03	1.04
8.00	-0.70	1.02	1.04
8.50	-0.71	1.02	1.03
9.00	-0.71	1.02	1.02
9.50	-0.74	1.03	1.03
10.00	-0.77	1.08	1.07
10.50	-0.80	1.05	1.05
11.00	-0.84	1.07	1.04
11.50	-0.86	1.14	1.12
12.00	-0.85	1.11	1.10
12.50	-0.86	1.06	1.04
13.00	-0.89	1.16	1.15
13.50	-0.91	1.15	1.17
14.00	-0.89	1.04	1.08
14.50	-0.89	1.12	1.11
15.00	-0.93	1.12	1.14
15.50	-0.94	1.05	1.10
16.00	-0.93	1.10	1.10
16.50	-0.95	1.08	1.09
17.00	-1.00	1.05	1.07
17.50	-1.00	1.10	1.07
18.00	-1.03	1.10	1.08